

Garant**Predĺženie pre závitník s rýchlopínacím zariadením, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 13
GTIN	4045197953209
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- Dlhé vyhotovenie.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
- Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Výhoda:

- Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
- Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D_3 , príp. unášaciemu štvorhranu K_2 .

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pre:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Technický opis

Predĺženie L ₂	49 mm
Predĺženie K ₂	14,5 mm
Predĺženie L ₃	149 mm
pre Ø stopky závitú d ₂	18 mm
pre menovitý Ø závitú d ₁ DIN 374/376	M22 – M24
Predĺženie Ø D ₃	18 mm
Predĺženie Ø D ₄	29 mm
Druh produktu	Predĺženie