



## Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 120mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860000 120    |
| GTIN             | 4008158008448 |
| Trieda položky   | 83J           |

### Popis

#### Prevedenie:

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím.

Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Upínacia sila do 6000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

### Technický opis

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Prierez posuvnej lišty | 20×5 mm |
| Rozsah upnutia         | 120 mm  |

|               |         |
|---------------|---------|
| Vykladanie    | 60 mm   |
| Druh produktu | Zvierka |

---

## Príslušenstvo

|   |           |
|---|-----------|
| Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 23 | 860115 23 |
| Pár upínacích nastavcov Vario                           | 862950    |