

**HOLEX****Zariadenie na označovanie výšky s horizontálne nastaviteľnou ryskou, Výška označenia: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443720 600
GTIN	4045197953476
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilná, silná noha so zabrúsenou plochou, na ktorej stojí.** S prestaviteľnou meracou lištou s jemným nastavením, lupou a zaistovacou skrutkou. Odčítanie 0,02 mm. Odčítaná nulová hodnota a rysovací hrot sú zosúladené s plochou, na ktorej stojí noha (možnosť rysovania od „0“). Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Rysovacia ihla je **osadená spekaným karbidom a horizontálne sa dá nastaviť o 140 mm** (napr. na ťažko dostupných miestach). Štíhly tvar rysovacej ihly vhodný na rysovanie v úzkych drážkach. Ergonomický tvar nohy zabraňuje kolízii rysovacej ihly s rukou.

**Technický opis**

Plocha podstavca Dĺžka	190 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm
Plocha podstavca Šírka	120 mm
Kalibrácia	E1

Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Meracie stĺpy - prierez	35×12 mm
Norma	Výrobná norma
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

## Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
--	-------------

## Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Rozsah prestavenia 140	443730 140
--	------------