

Garant**APMT 060202 FR, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0.1 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060202 FR
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		