

Garant**Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 40, Závitorezný rozsah: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vonkajší Ø D	38 mm
Vnútorý Ø D ₁	19 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	68 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo