

Garant

Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 30, Závitorezný rozsah: M3-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Trieda položky	31M

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Vonkajší Ø D	38 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm

Kompensácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Vnútorňý Ø D ₁	19 mm
Upínač	BT 30
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo