

HOLEX

Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, Ø stopky 32 mm, Závitorezný rozsah: M14-33



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 – typ B a E.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Ťah	20 mm
Vonkajší Ø D	78 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	20 mm
Vnútorný Ø D ₁	48 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	132,5 mm
Upínač	Ø stopky 32 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo