

Súprava meracích nástrojov 9-dielne, Počet dielov: 9**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 685600 9 |
| GTIN | 2050001944542 |
| Trieda položky | 66H |

Popis**Prevedenie:**

Systémový kufr L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufru, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrův do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Rozsah balenia:

Oceľové meradlo: 1 ks č. 461805 veľ. 300

Posuvné meradlo: 1 ks č. 410100 veľ. 150

Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5

TK rysovacia ihla rovná: 1 ks Č. 458800 Veľ. HM

Skúšačka napätia: 1 ks č. 473010

Laserový prístroj na meranie vzdialenosti: 1 ks č. 465540 veľ. 60

Príložný uholník presnosť 2: 1 ks Č. 452600 Veľ. 150×100

Vodováha: 1 ks č. 467010 veľ. 250

Plastový skladací meter: 1 ks č. 466200 veľ. 2

Vložka veka: 1 ks č. 693352

Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 102

Upozornenie:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím. Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.

Technický opis

| | |
|---------------|------------------------|
| Hmotnosť | 3,6 kg |
| Prevedenie | s meradlom |
| Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------------|
| Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5 | 462201 2,5 |
| Bezkontaktná skúšačka napätia | 473010 |
| Rovná tvrdokovová rysovacia ihla Typ | 458800 |
| Posuvné meradlo Rozsah merania 150 | 410100 150 |
| Vodováhaso zapínateľným magnetom Dĺžka 250 | 467010 250 |
| Príložný uholníkPresnosť 2 Dĺžka ramien 150X100 | 452600 150X100 |
| Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny Typ 102 | 693330 102 |
| Vložka veka jednotlivá | 693352 |
| Plastový skladací meter Dĺžka 2 | 466200 2 |
| Laserový prístroj na meranie vzdialenosti Dosah 60 | 465540 60 |
| Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúcematovaná s členením na zadnej strane Celková dĺžka 300 | 461805 300 |