

**Mitutoyo****Digitálne posuvné meradlo so systémom AOS a prepínaním mm/palce,  
Rozsah merania: 150mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412639 150
GTIN	4946368667751
Trieda položky	44A

## Popis

### Prevedenie:

- **Absolútne meradlo, nie je potrebné nulovanie, preto je meranie rýchlejšie a spoľahlivejšie.**
- **Nízka spotreba energie (20 000 hodín nepretržitého používania), indikátor batérie.**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice (výška 9 mm). Elektromagnetický merací systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ponúka zvýšenú ochranu proti vode a prachu. S prepínaním mm/palce.

S **hnacím kolieskom.**

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

### Zvláštne príslušenstvo:

Kryt prihradky na batérie č. 412239 veľ. B.

## Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Hnacie koliesko	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Prevádzková doba	20000 h
Norma	ISO 13385

Rozsah merania	0 - 150 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Počet obsiahnutých batérií	1
Výška cifier LDC displej	9 mm
Kalibrácia	A1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Merací proces meracieho zariadenia	elektromagnetický indukčný proces
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Kryt priehradky na batérie Typ B	412239 B