

**Garant****Sústružnícky držiak s pevným uhlom sklonu 1,5°, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 10/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271996 10/11
GTIN	4045197954756
Trieda položky	21W

**Technický opis**

Celková dĺžka L	125 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitú	279810 4
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	10 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	17,5 mm
Veľkosť stopky	10 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500

