

Garant**6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná, Šesthran: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 627128 2,5 |
| GTIN | 4045197954916 |
| Trieda položky | 61C |

Popis**Prevedenie:**

Pružiaci prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách, a to aj vtedy, keď je skrutka naklonená. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Materiál:

Chróm-vanádiová ocel, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Povrch | chrómovaná |
| Šesthran | 2,5 mm |
| Dĺžka ramien | 112×18 mm |
| Materiál | Chróm-vanádiová ocel' |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| s pridržiavacou funkciou | Pružná prídržná guľôčka od veľ. 3 |
| Guľôčková hlava na dlhom ramene | áno |
| Dĺžka prevedenia | áno |
| Druh produktu | Skrutkovač |

