

Garant**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860050 300
GTIN	4045197559654
Trieda položky	81D

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160.

Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Norma:**DIN 5117****Náhradný diel:**

Ochranný kryt č. 860051.

Technický opis

Vykladanie	140 mm
Rozsah upnutia	300 mm
Prierez posuvnej lišty	32×10 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 12-dielne Typ 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------