

Profilový skladovací prídavný regál, Výška: 3000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	991489 3000
GTIN	4058255038190
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Na zvislo stojace a prehľadné skladovanie ľahkého a ťažkého neporezaného materiálu, napr. strešné laty, rúry, lišty, trámy atď. Ideálne aj na použitie v samoobslužnej oblasti. Variabilne použiteľné oddeľovacie ramená umožňujú flexibilné odborné práce. Sklon 10°.

Rozsah balenia:

1 rámy, 5 nosníkov, 2 plechy na podloženie, pätky, 4 podlahových kotiev (bez oddeľovacích ramien).

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

- Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie č. 991481.
- Skladovaný tovar smie byť vyšší ako regál max. o 500 mm!
- Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
- Samostatné ramená č. 991490 sk. 500 alebo č. 991490 sk. 750 sa musia objednať samostatne.

Technický opis

Šírka priečinka	2700 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	2786 mm
Profil rámu	S610-M18-U
Vertikálne zaťaženie (jednotlivé pole)	1135 kg
bočné zaťaženie na deliace rameno	25 kg
Výška	3000 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Druh produktu	Regál na skladovanie profilov

Príslušenstvo

Podlahové kotvy pre rámy paletových regálov	991470
---	--------