

**Upínač nástrojov tvar B6 radiálne ľavé, dlhé, Stopka Ø d1: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319080 40
GTIN	4045197955036
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_2	34 mm
h_5	48 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
l_2	44 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------