

**HOLEX****Dorazový uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien:  
250X165mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451060 250X165
GTIN	4067263125976
Trieda položky	42F

**Popis****Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

**Technický opis**

Prierez ramena	35×7 mm
Dĺžka dlhého ramena	250 mm
Dĺžka krátkeho ramena	165 mm
Pravouhlosť	0,023 mm
Dĺžka ramien	250×165 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma

Presnosť	1
Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Príložný uholník

## Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300