

**HOLEX****Dorazový uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien:  
150X100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451060 150X100
GTIN	4067263125952
Trieda položky	42F

**Popis****Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

**Technický opis**

Prierez ramena	30×6 mm
Dĺžka dlhého ramena	150 mm
Pravouhlosť	0,018 mm
Dĺžka krátkeho ramena	100 mm
Dĺžka ramien	150×100 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma

Presnosť	1
Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Príložný uholník

### Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300