



## Prepínateľná jednoručná zvierka, Rozsah upnutia: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860280 160
GTIN	4008158028521
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Lišta z ťahanej ocele, brunovaná. Klzný strmeň, pevný strmeň, puzdro a páka čerpadla z polyamidu vystuženého skleným vláknom (odolnosť proti zlomeniu). Veľké rovné upínacie plochy umožňujú upnutie okolo lišty. Praktická **otočná hlava** na rýchle **nastavenie** z upínania na rozpínanie. S uvoľňovacou pákou na rýchle nastavenie.

#### Použitie:

Univerzálne použitie, pohodlné ovládanie jednou rukou pre nižší upínací tlak (až 1 200 N).

**Upínanie a rozpínanie s rýchlou výmenou.**

### Technický opis

Vykladanie	85 mm
Rozperná vzdialenosť	75 - 235 mm
Rozsah upnutia	160 mm
Prierez posuvnej lišty	20×5 mm
maximálna upínacia sila	1200 Nm

Druh produktu

Zvierka