

**Svorka s prevodom, Rozsah upnutia: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860271 150
GTIN	4008158040844
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická 2-zložková rukoväť z plastu, brunovaná rezná hrana z ťahanej ocele. Plastový plášť vystužený sklenenými vláknami, ľahká vôľa v závite trapéz s otočnou tlačnou doskou. S uvoľňovacou pákou na rýchle nastavenie.

Použitie:

Enormne flexibilný a možno ho použiť aj vo veľmi stiesnených priestoroch, na upínací tlak (do 2000 N).

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	19×6 mm
Vykladanie	60 mm
Rozsah upnutia	150 mm
maximálna upínacia sila	2000 Nm
Druh produktu	Zvierka

