



Samonivelačný krížový laser LINO, Typ: L2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468481 L2
GTIN	7640110697528
Trieda položky	47C

Popis

Prevedenie:

Robustné, ergonomické plastové puzdro, chránené proti prachu a striekajúcej vode. Funkcia pulzu s úsporným režimom. **Veľmi dlhá životnosť** až 44 hodín vďaka lítium-iónovému akumulátoru. Magnetický adaptér je možné pripevniť na akúkoľvek stenu pomocou oceľových prvkov. **Možné je aj volné otáčanie a jednoduché odstránenie pomocou magnetu.** Zaistenie pre šikmé projekcie a ako ochrana pri preprave.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane adaptéra, batérie Li-Ion, nabíjačky, držiaka batérie, zameriavacej tabuľky a kufríka.

Technický opis

Nivelačný rozsah	±4 Stupeň
Dosah s prijímačom	80 m
Dosah	25 m

Hmotnosť	530 g
Laserová trieda	2
Hĺbka	100 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,2 mm/m
Šírka	60 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Závit statívu	1/4 UNC palec
Výška	110 mm
Farba lasera	cervená
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Křížový líniový laser

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6