

**Garant****Súčasti pre pojazdnú zásuvkovú skriňu smer posúvania bočná stena Smer posúvania bočná stena, Typ: R27E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Trieda položky	91H

**Popis****Prevedenie:**

Pár nosičov kolies – 2 pevné kolieska s guľôčkovými ložiskami a otočné kolieska (Ø 100 mm), každé s parkovacou brzdou, spojené priečkou. **Dbajte na smer chodu kolies.** Nosnosť 600 kg pri rovnomernom rozložení zaťaženia.

**Vhodné pre:**

Nosič kolies vhodný na skrine na náradie skupiny 94 (až po 08/2019) s **rozmermi 36 x 27 E a 54 x 27 E.** Z bezpečnostných dôvodov (nebezpečenstvo prevrátenia) je maximálna užitočná výška skrinky 900 mm. **Tlacte smerom od bočnej steny.**

**Upozornenie:**

- **Zásuvky v pojazdných skriniach na náradie musia byť vybavené jednotlivým blokováním zásuvky. Takto sa zásuvky pri zatvorení automaticky zablokujú, aby sa počas prepravy neotvorili. Jednotlivé blokovanie zásuviek skupiny produktov 94 (do 08/2019) nájdete pod č. 949605 v zozname náhradných dielov.**
- **Pri nosnosti kolies (600 kg) zohľadnite vlastnú hmotnosť skrine.**
- **Dodržte želaný smer otáčania kolies.**

**Technický opis**

Typ	R27E
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2

Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
maximálna nosnosť celkovo	600 kg
Smer chodu	smer po hĺbke skrine
Druh produktu	Rukoväť