

**HOLEX****Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860100 160    |
| GTIN             | 4008158004136 |
| Trieda položky   | 82C           |

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

**Norma:****DIN 5117****Technický opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Prierez posuvnej lišty | 25×6 mm |
| Rozsah upnutia         | 160 mm  |
| Vykladanie             | 80 mm   |
| Druh produktu          | Zvierka |

