



Prepínateľná jednoručná zvierka, Rozsah upnutia: 450mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860280 450
GTIN	4008158028545
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Lišta z ťahanej ocele, brunovaná. Klzný strmeň, pevný strmeň, puzdro a páka čerpadla z polyamidu vystuženého skleným vláknom (odolnosť proti zlomeniu). Veľké rovné upínacie plochy umožňujú upnutie okolo lišty. Praktická **otočná hlava** na rýchle **nastavenie** z upínania na rozpínanie. S uvoľňovacou pákou na rýchle nastavenie.

Použitie:

Univerzálne použitie, pohodlné ovládanie jednou rukou pre nižší upínací tlak (až 1 200 N).

Upínanie a rozpínanie s rýchlou výmenou.

Technický opis

Rozsah upnutia	450 mm
Rozperná vzdialenosť	75 - 535 mm
Vykladanie	85 mm
Prierez posuvnej lišty	20×5 mm
maximálna upínacia sila	1200 Nm

Druh produktu

Zvierka