

HOLEX**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860100 200
GTIN	4008158006918
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Norma:**DIN 5117****Technický opis**

Prierez posuvnej lišty	27×7 mm
Vykladanie	100 mm
Rozsah upnutia	200 mm
Druh produktu	Zvierka

