

**Hlboká skrutková zvierka, Vyloženie / rozsah upnutia: 250/400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860300 250/400
GTIN	4008158012445
Trieda položky	83J

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné dlhé upínacie rameno z temperovanej zliatiny pre veľké upínacie hĺbky; stabilná plnoprilová lišta s ryhovaním. Oceľové vreteno s ľahkým chodom s trapézovým závitom a pohyblivou prítlačnou doskou. Nastavenie momentu, s bezpečným upnutím. Prepínacia rukoväť pre vysokú upínaciu silu s malou námahou. Upínacia sila do 7000 N.

Technický opis

Hmotnosť	4,4 kg
Prierez posuvnej lišty	40×11 mm
Vykladanie	250 mm
Rozsah upnutia	400 mm
Druh produktu	Zvierka

