

**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860000 400
GTIN	4008158009223
Trieda položky	83J

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím.

Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Upínacia sila do 6000 N.

**Norma:**

**DIN 5117**

**Náhradný diel:**

Ochranný kryt č. 860115.

**Technický opis**

Vykladanie	175 mm
Rozsah upnutia	400 mm

Prierez posuvnej lišty	32×10 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 37	860115 37
Pár upínacích nastavcov Vario	862950