

HOLEX**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860100 250 |
| GTIN | 4008158006970 |
| Trieda položky | 82C |

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Norma:**DIN 5117****Technický opis**

| | |
|------------------------|---------|
| Rozsah upnutia | 250 mm |
| Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm |
| Vykladanie | 120 mm |
| Druh produktu | Zvierka |

