

HOLEX**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 2500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860100 2500
GTIN	4008158011981
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. **Bez ochranného uzáveru.**

Norma:**DIN 5117****Technický opis**

Vykladanie	120 mm
Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Rozsah upnutia	2500 mm
Druh produktu	Zvierka

