



Bezpečnostná navíjačka káblov, Typ: 17S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081192 17S
GTIN	7391390327543
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.

Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom otáčania **180°**.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

Šírka	190 mm
Menovitý výkon rozvinutý	2400 W
Zloženie kábla	3G1,5

Materiál kábla	Neoprénová guma
Menovité napätie	250 V
Dĺžka kábla	17 m
Výška	410 mm
Dĺžka	490 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Druh produktu	Navíjačka káblov