

**Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M6 – M20, Ø stopky d: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319447 30
GTIN	4045197959676
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

Elastické vyrovnanie dĺžky, ľahký chod vďaka zdierke guľôčkového vedenia.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné nadstavce č. 335420 – 335620.

Technický opis

Stopka Ø d ₁	30 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Dĺžka výčnelku L	86 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	12 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12 mm
vonkajší Ø skľučovadla D	54 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo VDI

