

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860500 800    |
| GTIN             | 4008158034232 |
| Trieda položky   | 83K           |

**Popis****Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

**Technický opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Prierez posuvnej lišty | 28×11 mm |
| Rozsah upnutia         | 800 mm   |
| Vykladanie             | 120 mm   |
| Druh produktu          | Zvierka  |

**Príslušenstvo**

Súprava prítlačných členov8-dielne Ø tlačnej platne 37

860115 37