

HOLEX**Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, Ø DC h8: 3,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	113421 3,1
GTIN	4045197964625
Trieda položky	12B

Popis**Prevedenie:**

Vaporizovaný povrch.

Extrémne odolný proti zlomeniu vďaka krátkej špirále a silnému jadrú. Samostrediacie zahrotenie. **Brúsený po obvode** (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.

Zahrotenie tvar C.

Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Použitie:**Špeciálne na vrtanie do plechu.****Technický opis**

Tolerancia menovitého Ø	h8
Norma	DIN 1897
Celková dĺžka L	49 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka napínacích drážok L _c	12 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	7,4 mm
Menovité -Ø D _c	3,1 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný		
suché	vhodný		