

**HOLEX****Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, Ø DC h8: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 113421 5      |
| GTIN             | 4045197964700 |
| Trieda položky   | 12B           |

**Popis****Prevedenie:**

Vaporizovaný povrch.

**Extrémne odolný proti zlomeniu** vďaka krátkej špirále a silnému jadrú. Samostrediacce zahrotenie. **Brúsený po obvode** (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.

Zahrotenie tvar C.

Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

**Použitie:****Špeciálne na vrtanie do plechu.****Technický opis**

|   |             |
|---|-------------|
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>            | 17 mm       |
| Celková dĺžka L                                   | 62 mm       |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>                        | 5 mm        |
| Počet rezných hrán Z                              | 2           |
| Tolerancia menovitého Ø                           | h8          |
| Norma   | DIN 1897    |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub> | 9,5 mm      |
| Uhol špičky                                       | 135 Stupeň  |
| Povrchová úprava                                  | bez povlaku |
| Rezný materiál                                    | HSS         |
| Vnútorne chladenie                                | nie         |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farebný krúžok | bez             |
| Druh produktu  | Špirálový vrták |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty             | podmienene vhodný |                |         |
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| suché                        | vhodný            |                |         |