

Garant**Celooceľová skrutková svorka so sklápnou rukoväťou, Rozsah upnutia: 600**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860490 600
GTIN	4045197605702
Trieda položky	81D

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene® a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Celokovový zverák so sklápacou rukoväťou. Rýchle otáčanie a upnutie na obrobok v aretovanej vertikálnej polohe rukoväti. **Sila pri práci bez námahy s vyklopenou rukoväťou.**

Technický opis

Vykladanie	120 mm
Prierez posuvnej lišty	25×12 mm
Rozsah upnutia	600 mm
Druh produktu	Zvierka

