



## Magnéziová páková zvierka KliKlamp, Rozsah upnutia: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860750 250    |
| GTIN             | 4008158027258 |
| Trieda položky   | 83K           |

### Popis

#### Prevedenie:

Klzný strmeň a pevný strmeň z **horčíka** (vyrobeného procesom odliatku pod tlakom), **vysoke pevný a extrémne ľahký**. Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Upínacia páka, pohyblivá prítlačná doska a blokovacia páka z **plastu vystuženého sklolaminátom, ktorý je odolný proti zlomeniu**. Pevný strmeň s odoberateľnou plastovou krytkou, pod ním krížová prizma na upnutie okrúhlych dielov. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky.

#### Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so stredným upínacím tlakom**.

### Technický opis

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hmotnosť               | 0,355 kg |
| Rozsah upnutia         | 250 mm   |
| Vykladanie             | 80 mm    |
| Prierez posuvnej lišty | 20x5 mm  |

Druh produktu

Zvierka