

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7935, Typ označenia W28:  
10-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216910 10-010
GTIN	2050002046696
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

**Technický opis**

Typ	W28
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Uhlový Polomer	0,4 mm
Označenie	10-010
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK7935
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
mokrú maximum	vhodný		