



## Ťažká celoocelová U-zvierka so špeciálnou prítlačnou hlavicom, Rozsah upnutia: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861000 300
GTIN	4008158027043
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň z profilovej ocele, zušľachtené a galvanicky pozinkované. Klzný strmeň zápusťkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom a pohyblivou (do 35°) špeciálnou prítlačnou hlavicom, vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

#### Použitie:

Na upnutie nosníkov T, dvojitých nosníkov T a ocele U, ako aj na uchopenie/dosiahnutie na profily a mostíky. **Maximálny upínací tlak do cca 12 000 N.**

### Technický opis

Rozsah upnutia	300 mm
Prierez posuvnej lišty	30×15 mm
Vykladanie	140 mm
Hĺbka vnorenia U-oblúka	100 mm

Hmotnosť	3,7 kg
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Prítláčny člen vrátane montážneho materiálu	861130
---	--------