

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od štvorhranu: 27mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290332 27
GTIN	4045197965400
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkometer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Skrutka	290399 3
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	27 mm
Úžitková dĺžka L_1	100 mm
Odsadenie stredu L_3	14,5 mm
vhodné pre štvorhran	27 - 37 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D_1	25 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L_s	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

