

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od štvorhranu: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290332 10
GTIN	4045197965363
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkometer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,1 mm
Skrutka	290399 1
Odsadenie stredu L_3	4,8 mm
Úžitková dĺžka L_1	40 mm
vhodné pre štvorhran	10 - 13 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D_1	10 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L_5	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

