

Garant**Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 20 mm, Od šesťhranu: 9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290340 9
GTIN	4045197965554
Trieda položky	29K

Popis

Upozornenie:

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	30 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8,5 mm
Skrutka	290399 1
vhodné pre šesťhran	9 - 11 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držiaka britov D ₁	8 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	50 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

