

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od šesťhranu: 11mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290342 11
GTIN	4045197965615
Trieda položky	29K

Popis

Upozornenie:

- **V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.**
- **Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.**

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	5,5 mm
Skrutka	290399 1
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	40 mm
vhodné pre šesťhran	11 - 17 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D ₁	10 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

