

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860500 1250
GTIN	4008158034294
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Technický opis

Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	1250 mm
Prierez posuvnej lišty	28x11 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 37

860115 37