

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860500 120
GTIN	4008158033792
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Technický opis

Rozsah upnutia	120 mm
Vykladanie	60 mm
Prierez posuvnej lišty	15×6 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov8-dielne Ø tlačnej platne 23

860115 23