

**Celoocel'ová páková zvierka, Rozsah upnutia: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860600 120
GTIN	4008158034324
Trieda položky	83K

**Popis****Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou. Maximálna upínacia sila do 8500 N.

**Použitie:**

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so vysokým upínacím tlakom**.

**Technický opis**

Hmotnosť	0,5 kg
Prierez posuvnej lišty	15×6 mm
Vykladanie	60 mm
Rozsah upnutia	120 mm
Druh produktu	Zvierka

