



## Celoocel'ová vysoko výkonná svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom, Rozsah upnutia: 500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861100 500
GTIN	4008158007328
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný ocelový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Ocelové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou ocelovou vložkou, otáčanie až do 35°. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

#### Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe ocelových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov do 35°. **Maximálny upínací tlak do cca 12 000 N.**

### Technický opis

Prierez posuvnej lišty	34×13 mm
Hmotnosť	3,4 kg

Vykladanie	140 mm
Rozsah upnutia	500 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Vreteno s kľučkou a prítlačným členom	861140
Prítlačný člen vrátane montážneho materiálu	861130