

3M Roloc™**Brúsny kotúč 787C, Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 60**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554016 60
GTIN	50076308896954
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

S presne tvarovaným brúsnym jadrom **Cubitron™ II**.

Stabilná **vláknová podložka**, ideálna na obrábanie hrán.

Použitie:

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Technický opis

Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu mg	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
suché	vhodný