

HOLEX**Brúsny kotúč (ZA), Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554019 50
GTIN	4045197966179
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Zirkónový korund (ZA) s **najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty** na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.

Technický opis

Zrinitosť	50
Ø kotúčov	76,2 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný
INOX	podmienenene vhodný
Ti	podmienenene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	podmienenene vhodný
suché	vhodný