



Nosná čelusť pevná, Typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361333 125
GTIN	4250364403290
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Nosné čelusti slúžia na uchytenie upínacích vložiek Gripp č. 361238; 361240; 361245; 361250 ako aj upínacích vložiek Gripp č. 361160.

Mobilná čelusť výkyvná na vyrovnanie nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Zverák č. 361290; 361302.

Technický opis

Šírka čelustí b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka čelustí l	104 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý	330 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý	50 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran	489 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran	25 mm

vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
Druh produktu	Čeluste pre zverák