



## Nosná čelusť kývavá mobilná, Typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361338 125
GTIN	4250364403306
Trieda položky	34A

### Popis

#### Použitie:

Nosné čelusti slúžia na uchytenie upínacích vložiek Gripp č. 361238; 361240; 361245; 361250 ako aj upínacích vložiek Gripp č. 361160.

Mobilná čelusť výkyvná na vyrovnanie nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

#### Vhodné pre:

Zverák č. 361290; 361302.

### Technický opis

Šírka čelustí b	189 mm
c	24 mm
c <sub>1</sub>	53,5 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka čelustí l	103,5 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý	330 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý	50 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran	489 mm

Rozsah upínania minimálny štvorhran	25 mm
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
Druh produktu	Čeluste pre zverák