



Snímač vlhkosti a teploty s pripojením cez Bluetooth, Typ: FT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474148 FT
GTIN	4029547019036
Trieda položky	47B

Popis

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Merací rozsah Teplota	-20 - 70 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	±2 %
Najväčšia prípustná chyba Teplota	±0,5 °C
Merací rozsah relatívna vlhkosť	0 - 100 %
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Kalibrácia	I6
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Druh produktu	Senzory vlhkosti a teploty

Služby

Kalibrácia DAkkSTeplomer a vlhkomer Typ A

027670 A

KalibráciaTeplomer a vlhkomer Typ A

027660 A