

Garant**Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie ÚZKY, Ø kotúčov: 115mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563277 115
GTIN	4045197967480
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Úzke vyhotovenie na rýchle hospodárne delenie pri dlhej životnosti.

Špecifikácia:**A46R-BF.**

Technický opis

Popis tvaru	rovný
Ø kotúčov	115 mm
Šírka kotúča	1,6 mm
Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A46R-BF
pre hrúbky materiálu	7,7 - 8 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		